



CNMG 120412, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120412 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PM
 Snijdiepte a_p : 0,8 - 5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Spaanbreker	PM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Soort	HBT020
Coating	TiCN
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien