


**CNMG 120408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 120408 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm
Spaanbreker	PM
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,45 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Soort	HBT020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien