

**CNMG 120412, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120412 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Soort	HBT130
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Spaanbreker	MM
Hoekradius	1,2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien