



CNMG 120408, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120408 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PR
 Snijdiepte a_p : 1,8 - 6 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PR
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HBT020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Hoofdtoepassing	P
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien