


**CNMG 160608, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 160608 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,45 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm

Soort	HBT020
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PM
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien