


CNMG 120408, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120408 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MR
 Snijdiepte a_p : 2 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Soort	HBT130
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Spaanbreker	MR
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien