


**CNMG 160608, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 160608 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PR
Snijdiepte a_p : 1,8 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	HBT020
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PR

Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien