


**DNMG 110404, Soort: HBT130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DNMG 110404 HBT130 Soort: HBT130  
 Spaanbreker: MM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,12 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	HBT130
Producttype	Wisselplaat voor het draaien