


DNMG 150608, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150608 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MF
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Soort	HBT130
Spaanbreker	MF

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien