


**DNMG 110408, Soort: HBT130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DNMG 110408 HBT130 Soort: HBT130  
 Spaanbreker: MM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,12 - 0,45 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	MM
Soort	HBT130
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien