


**DNMG 150608, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150608 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PR
Snijdiepte a_p : 1,8 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Soort	HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Spaanbreker	PR
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken

Coating	TiCN
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien