

**DNMG 150608, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DNMG 150608 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Spaanbreker	PM
Soort	HBT020
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608

Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien