



SNMG 120404, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Artikelklasse	22D

Omschrijving

SNMG 120404 HBT020 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PF
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Snedecondities	licht onderbroken

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Spaanbreker	PF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien