


**SNMG 120404, Soort: HBT130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

SNMG 120404 HBT130 Hoekradius: 0,4 mm  
 Soort: HBT130  
 Spaanbreker: MF  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm

Spaanbreker	MF
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBT130
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien