


**SNMG 120408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Soort	HBT020
Coating	TiCN
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PR
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien