

**TNMG 160404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Spaanbreker	MF
Soort	HBT130
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Voeding $f$	0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien