

**VNMG 160404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MF
Coating	TiCN
Snedecndities	licht onderbroken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Soort	HBT130
Producttype	Wisselplaat voor het draaien