

**TNMG 160408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TNMG 160408 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snedecndities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HBT130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien