

**WNMG 080404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 080404 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MF
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MF
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snedecndities	licht onderbroken
Coating	TiCN

Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT130
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Producttype	Wisselplaat voor het draaien