

**VNMG 160404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Spaanbreker	PM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,8 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN

Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Soort	HBT020
Producttype	Wisselplaat voor het draaien