


VNMG 160408, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VNMG 160408 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBT130
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	MM
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Coating	TiCN
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien