


**WNMG 060404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBT020
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PF
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien