

**VNMG 160408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

VNMG 160408 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Soort	HBT020
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 4 mm
Spaanbreker	PM
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien