


**WNMG 080404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

WNMG 080404 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snikanten	6
Soort	HBT020
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Spaanbreker	PM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien