


**WNMG 080408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

WNMG 080408 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Spaanbreker	PM
Coating	TiCN
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT020

Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien