



WNMG 080408, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 080408 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Hoekradius	0,8 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	6
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien