



CCMT 060204, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBT020
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Spaanbreker	PF
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202

Aantal wisselingen/snijanten	2
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien