


**WNMG 080408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PR
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Soort	HBT020
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm

Fijn/ruw-indeling

Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien