


**CCMT 09T304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CCMT 09T304 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PF
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Soort	HBT020
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien