


**WNMG 080412, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

WNMG 080412 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PR  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020
Spaanbreker	PR
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Coating	TiCN
Snijdiepte $a_p$	1,8 - 6 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,6 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien