


CCMT 060204, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Spaanbreker	MF
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT130
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien