


**CCMT 060204, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HBT130
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Snijdiepte a_p	0,3 - 3 mm
Spaanbreker	MM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien