



CCMT 09T304, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 09T304 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PM
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snij kanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020
Producttype	Wisselplaat voor het draaien