



CCMT 09T304, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 09T304 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 3 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,3 - 3 mm
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	MM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien