



CCMT 09T308, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 09T308 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBT020
Hoekradius	0,8 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien