



CCMT 120404, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 120404 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 3 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MM
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Soort	HBT130

Snijdiepte a_p	0,3 - 3 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien