

**DCMT 11T304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DCMT 11T304 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	HBT130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Coating	TiCN
Spaanbreker	MF
Hoofdtoepassing	M

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien