


**DCMT 11T304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DCMT 11T304 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PF
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	2

Soort	HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Producttype	Wisselplaat voor het draaien