


**DCMT 070204, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PF
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Soort	HBT020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken

Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien