


**DCMT 11T302, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260503 HBT020 |
| GTIN          | 4062406353889 |
| Artikelklasse | 22D           |

**Omschrijving**

DCMT 11T302 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 280 m/min |
| Coating                             | TiCN            |
| Spaanbreker                         | PM              |
| Snijmateriaal                       | HM              |
| ISO-code wisselplaat                | DCMT 11T302     |
| Soort                               | HBT020          |
| Hoofdtoepassing                     | P               |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f                    | 0,12 - 0,3 mm/omw,           |
| Hoekradius                   | 0,2 mm                       |
| Snedecondities               | licht onderbroken            |
| Snijdiepte $a_p$             | 0,5 - 2,5 mm                 |
| Aantal wisselingen/snikanten | 2                            |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |