

**DCMT 070204, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Coating	TiCN
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	MM

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien