


DCMT 11T302, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 11T302 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	MM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Soort	HBT130

Coating	TiCN
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien