

**DCMT 11T304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 11T304 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	MM

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien