

**DCMT 11T308, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 11T308 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	MM
Soort	HBT130
Coating	TiCN

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien