

**SCMT 120408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

SCMT 120408 HBT130 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HBT130  
Spaanbreker: MM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	M
Coating	TiCN
Soort	HBT130
Voeding $f$	0,05 - 0,35 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijmateriaal	HM

Spaanbreker	MM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien