


**TCMT 110204, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 110204 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PF
Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Spaanbreker	PF
Aantal wisselingen/snijanten	3
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT020
Producttype	Wisselplaat voor het draaien