

**TCMT 110204, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

TCMT 110204 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	3
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Soort	HBT130
Spaanbreker	MF
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien