

**SCMT 09T304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snij materiaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij diepte a_p	0,3 - 2,5 mm

Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien