

**VBMT 110304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	PF
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Coating	TiCN
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020
Producttype	Wisselplaat voor het draaien