

**TCMT 16T304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 16T304 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	3
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MM

Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Soort	HBT130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Producttype	Wisselplaat voor het draaien